



Náhradní solný můstek pro senzor pH^D, vnější spojka, solný můstek PPS, PVDF

Kat. číslo produktu:

SB-R1SV

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Snižuje náklady na procesní senzory pH po dobu životnosti

Dvojitý solný můstek u všech diferenčních pH / ORP sond Hach pH^D lze vyměňovat v terénu a obsahuje O-kroužek z materiálu FKM/FPM. Solné můstky se dodávají v solném roztoku, aby se předešlo dehydrataci / vysušení, a lze je skladovat v přepravním roztoku, dokud je třeba. Solné můstky se dodávají z různých materiálů a v baleních o různém množství.

Technické údaje

Materiál:

PPS

Zvláštní poznámky:

Každý solný můstek je vybaven keramickou diafragmou, O-kroužkem FKM/FPM a obsahuje binární, ekvivalentně přenosný plnicí roztok. (Solné můstky se dodávají v solném roztoku.)