



CL17 Analyzátor celkového chloru

Kat. číslo produktu:

5440002

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Analyzátor chloru CL17: kontrola, na kterou se můžete spolehnout

Analyzátor je založen na pokročilé kolorimetrii a poskytuje rychlou a spolehlivou metodou stanovení zbytkového chloru.

Analyzátor obsahuje zásobu činidel na jeden měsíc, sady pro instalaci a údržbu a návod k použití. Napájecí kabel je třeba objednat samostatně.

Kolorimetrie - jednoduchá, rychlá, přesná

Rychlý automatický provoz

Kompletní kontrola - minimální údržba

Odolný, lehký kryt

Technické údaje

Alarm:	Relé výstupy Two alarms selectable for sample concentration alarm, analyser system warning, or analyser system shut-down alarm. Each is equipped with an SPDT relay with contacts rated for 5A resistive load at 230 V AC.
Certifikace:	certifikováno podle CSA 22.2 č. 142
Čištění vzduchem:	0.1 cfm vzduch přístrojové kvality při: maximálně
Displej:	LCD, 3 digitální odečty měření a alfanumerický textový řádek pro šest znaků s možností posouvání
Doba cyklu :	2.5 min
Hmotnost:	11.3 kg
Interference :	Jiná oxidační činidla, jako je například bromid, oxid chloričitý, manganistan a ozon způsobují pozitivní interference. Hexavalentní chrom způsobí pozitivní interference: 1 mg/l Cr 6+= přibližně 0,02 mg/l jako Cl ₂ . Tvrdot nesmí překročit 1,000 mg/l CaCO ₃ .
Jaký je obsah balení:	Analyzátory chloru Hach CL17 se dodávají se zásobou činidel na jeden měsíc, sadami pro instalaci a údržbu a návodem k použití. (Napájecí kabel se objednává samostatně.)
Konstrukce krytu:	ABS plastic, two clear polycarbonate windows, IP62-rated with the gasketed door latched.
Mez detekce:	0.03 mg/L (ppm)
Montáž:	Montáž na stěnu

Možnosti komunikace:	4-20 mA output
Obsahuje:	CL17 Chlorine Analyser with 1 Month Supply of Total Chlorine Reagents, Maintenance kit, Installation Kit, and Manual. (The power cord is ordered separately.)
Opakovatelnost:	0,01 ppm nebo 3,0 %, podle toho, co je větší
Parametr:	Chlorine, Free & Total
Popis:	CL17 Chlorine Analyzer with Reagents for Total Chlorine
Požadavky na napájení (A):	2,5 A
Požadavky na napájení (Hz):	50/60 Hz
Požadavky na napájení (V):	100 - 115/230 V AC
Přesnost:	± 5 % nebo ±0,035 mg/l jako Cl ₂ , podle toho, co je větší
Pressure Regulator Included?:	No
Příslušenství:	Installation Kit
	Maintenance Kit
Přítok:	¼" OD polyethylenová trubice, spojka pro rychlé odpojení
Provozní teplotní rozsah:	5 - 40 °C
Provozní vlhkost:	Up to 90 % at 40 °C (104 °F) maximum
Průtoková rychlost:	200 - 500 mL požadované minimum na minutu
Rozsah měření:	0 - 5 mg/L volný zbytkový chlor
Rozsah tlaku:	Vstupní tlak pro kondicionování vzorků 1,5 - 75 psi (0,1 - 5,2 bar)
Teplota vzorku:	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
Tlak na přítoku:	1 to 5 psi (0.07 - 0.34 bar), 1.5 psi (0.103 bar) is optimum
Výstupy záznamového zařízení:	One 0/4-20 mA with an output span programmable over any portion of the 0 to 5 mg/L range. Recommended load impedance 3.6 to 500 ohms, 130 V isolation from earth ground.
Záruka:	24 měsíců
Zdroj světla:	Dioda LED (light emitting diode) třídy I o maximální vlnové délce 520 nm; předpokládaná minimální životnost 50 000 provozních hodin

Jaký je obsah balení

Analyzátory chloru Hach CL17 se dodávají se zásobou činidel na jeden měsíc, sadami pro instalaci a údržbu a návodem k použití. (Napájecí kabel se objednává samostatně.)