



Kapesní kolorimetr POCKET II Testovací sada určená pro analýzu chloru

Kat. číslo produktu:

5870000

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Přenosný kolorimetr naprogramovaný na stanovení volného a celkového obsahu chloru (DPD); 0,02-2,0 / 0,10-8,0 mg/L Cl₂. V kufříku na přenášení, společně s reagensy, kyvetami a návodem k použití.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Čitelné odečty: i v obtížných podmínkách, díky osvětlení a velkým číslicím na displeji

Spolehlivé výsledky bez připojení k elektrické síti

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Absorbance:	0 - 2,5 Abs
Certifikáty:	CE
Číslo metody:	8021 (volný), 8167 (celkový)
Detektor:	Silicon detector
Displej:	LCD, podsvícený
Hmotnost:	0.23 kg
Interní paměť :	10 naměřených hodnot + čas
Kompatibilita kyvet:	1palcová kulatá / 1cm hranatá (s volitelným adaptérem)
Lamp Type:	Dioda LED (Light Emitting Diode)
Metoda:	Colorimeter/DPD
Nejmenší dílky přírůstku:	0.01
	0.1
Obsahuje:	Přístroj PC II, kyvety na vzorky, návod, kufřík na přenášení. Obsahuje činidla: 100 testů od každého pro nízký rozsah nebo 50 testů od každého pro vysoký rozsah.
Parametr:	Chlor, nízký rozsah – jako volný a celkový Cl ₂
Počet testů:	50 - 100
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	max. 90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)

Podmínky prostředí: teplota:	10 - 40 °C
Přesnost vlnové délky:	Fixní vlnová délka ± 2 nm (liší se u jednotlivých modelů)
Rozhraní:	rubber keys
Rozměry (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah fotometrického měření:	0 - 2 Abs
Rozsah měření:	- volný a celkový Cl ₂
Rozsah měření (2):	0,1 - 8,0 mg/L F&T Cl ₂
Rozsah vlnové délky :	liší se u jednotlivých modelů
Šířka spektrálního pásu:	15 nm šířky pásma filtru
Stupeň krytí:	IP67 (vyjma prostoru pro baterie)
Uživatelské rozhraní:	Numerické
Vlnová délka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Výběr vlnové délky:	Pevná vlnová délka
Zdroj napájení:	4, alkalické baterie velikosti AAA
Zdroj světla:	Dioda LED (Light Emitting Diode)
Životnost baterie:	2 000 měření
	* podsvícení zkracuje životnost baterie