



Tester Pocket Pro+ Multi 1 pro konduktivitu/TDS/obsah soli, s vyměnitelným senzorem

Kat. číslo produktu: 9532700

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Eliminujte odhady při měření.

Modely Hach Pocket Pro a Pro+ poskytují přesné výsledky, mají vestavěnou diagnostiku, vyměnitelné baterie a velkou, snadno čitelnou LCD obrazovkou.

Důvěra ve výsledky

Díky vestavěné diagnostice eliminujete odhady, kdy kalibrovat nebo vyčistit senzor

Úspora času a nákladů

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

Snadné použití

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná a u modely s vyměnitelným senzorem jsou vybaveny podsvícením, které umožňuje měření v téměř libovolném prostředí

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk a stručný návod.
Jazyky manuálu:	angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština
Objem vzorku:	9 mL
Parametr:	Konduktivita, TDS, salinita, teplota
Podsvícení:	Ano
Požadavky na baterie:	4, AAA
Přesnost:	RL: $\pm 1\%$
Provozní teplotní rozsah:	0 - 50 °C
Rozlišení:	RL: 0,1 ppm od 0,0 do 99,9 ppm; 1 ppm od 100 do 999 ppm; 0,01 ppt od 0,00 do 10,00 ppt
Rozsah:	TDS: automatický rozsah (0,0 - 99,9 ppm; 100 - 999 ppm; 1,00 - 10,00 ppt)
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
TDS factor:	Nastavitelné; výchozí hodnota 0,71
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk k a stručný návod.