



Sension+ EC5 DL Přenosná terénní sestava pro konduktivitu, s dataloggerem

Kat. číslo produktu:

LPV3562DL.98.02

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.

Urychluje a zjednodušuje měření a správu dat.

Terénní sestava pro konduktivitu s dataloggerem. Obsahuje přenosný přístroj, USB zařízení pro přenos dat, PC software, robustní titanovou sondu konduktivity s teplotním čidlem 5062 pro náročná média a aplikace, kufřík do terénu a standardy.

Systém "vše v jednom" s přehledným menu urychluje a usnadňuje elektrochemické měření. Každý systém je navržen pro širokou škálu aplikací. Dodává se kompletní se vším, co je třeba k zahájení měření.

Intervalové měření, bezdrátový přenos dat

Kompletní přenosné měřicí stanice.

Kalibrační nádobky minimalizují spotřebu standardu.

Přesný a nákladově efektivní systém

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru :	-
Certifikáty:	CE; směrnice RTTE viz DŮLEŽITÁ POZNÁMKA s vyjádřením
Displej:	Podsvícený LCD s piktogramy
Funkce SLP:	-
Hmotnost:	2.5 kg
Jazyk uživatelského rozhraní:	-
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština, čeština, dánština, polština, švédština, finština, bulharština maďarština, rumunština, litevština, ruština, turečtina, slovenština, slovinština, chorvatština, řečtina, estonština
Jazyky rozhraní:	Založené na ikonách, bez slovních pokynů
Kalibrace pH elektrody:	-
Kalibrace sondy pro rozpuštěný kyslík:	-
Kapacita interní paměti pro výsledky:	500 výsledků
Kompenzace tlaku:	-
Koncentrace:	lineární
Koncentrační křivky:	0.5 % ($\pm$ 1 číslice) rozsahu měření
Měření atmosférického tlaku:	-
Měření konduktivity do ustálené hodnoty:	Podle rozsahu měření

Měření konduktivity: teplotní korekce:	1 µS/cm - 50 mS/cm (rozsah elektrody)
Měření pH:	-
Měření rozpuštěného kyslíku:	-
Měření TDS (rozpuštěné látky):	0 mg/L - 500 g/L
Metoda měření:	Interval, Auto stabilisation, continuous
Napájení a USB konektor:	Ne
Odpor vody:	IP67
Parametr:	Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Podsvícení:	Ano
Požadavky na baterie:	3 AA
Přesnost:	-
Přesnost konduktivity:	Yes
Přesnost pH:	-
Přesnost teploty:	0,2 °C (± 1 číslice)
Přístroj:	EC5 DL
Provozní rozhraní:	Klávesnice
Rozlišení:	TDS: 1mg/L - 1g/L depending on range
Rozlišení mV:	-
Rozlišení pH:	-
Rozlišení rozpuštěného kyslíku:	-
Rozlišení salinity:	0.1 - 1 mg/L or g/L NaCl
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozměry (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	-
Rozsah měření salinity:	0.0 - 1999 mg/L
	2.0 - 50.0 g/L NaCl
Rozsah měření teploty:	-20.0 - 150.0 °C
	(-4.0 - 302.0 °F)
Sada?:	Ano
Simultánní měření:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Software pro přenos dat do PC:	Ano
Stolní:	Ne
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
Teplotní kompenzace:	Elektroda sensION+ s integrovaným čidlem Pt 1000 nebo manuálním zadáním
Typ displeje:	139 x 64 pixelů, simultánní odečty
Včetně sond?:	5062 Electrode
Vstupy:	MP-5
Výška:	-
Výstup:	Wireless to USB
Záruka:	36 měsíců
Zobrazení kalibrační křivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál