



pHC3081-6 Kombinovana pH elektroda (s teplotnim senzorem)

Kat. číslo produktu: E16M344

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Kombinovana pH elektroda s integrovaným teplotním senzorem, konektory BNC+RJ9

Tělo kombinované pH elektrody je vyrobené z vysoce odolného skla, referenční systém Ag/AgCl, plnitelná (elektrolyt 3 M KCl nasycený AgCl), integrovaný teplotní senzor, porézní solný můstek. Je určena pro běžné aplikace. Kabel je fixní délky 1 m, konektory BNC a RJ9.

Technické údaje

Délka:	103 mm
Délka kabelu:	1 m
Materiál:	Sklo
Plnicí roztok:	Plnitelná elektroda: 3 M KCl + nasyc. Ag/Cl
Rozměry (H x D):	12 mm x 103 mm
Rozsah měření:	0 - 12 pH
Solný můstek elektrody:	Porézní solný můstek
Teplotní rozsah:	0 - 80 °C
Termistor:	NTC 10 kOhm
Typ elektrody:	Laboratorní
Typ senzoru:	Skleněný

Požadované příslušenství

- Plnicí roztok, referenční, 3M KCl s AgCl, 28 mL (Item 2841700)