



POCKET Colorimeter II Testovací sada kolorimetru určená pro analýzu síranů

Kat. číslo produktu:

5870029

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Přenosný kolorimetr naprogramovaný na stanovení síranů, 2-70 mg/L NO₄-N, metoda se síranem barnatým. V přepravním kufříku, společně s reagensy, kyvetami a návodem k použití.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Čitelné odečty: i v obtížných podmínkách, díky osvětlení a velkým číslicím na displeji

Spolehlivé výsledky bez připojení k elektrické síti

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Číslo metody:	8051
Detektor:	Silicon detector
Displej:	LCD, backlit
Hmotnost:	0.23 kg
Jaký je obsah balení:	Kapesní kolorimetr Pocket II, analytický systém, sírany – 2 až 70 mg/l, se sadou reagensů (100 testů), návod a přenosný kufřík. Schváleno/uznáno organizací USEPA pro odpadní vody. Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.
Metoda:	Kolorimetr/Měření zákalu
Parametr:	Sírany
Počet testů:	100
Přesnost vlnové délky:	Fixní vlnová délka ± 2 nm liší se u jednotlivých modelů
Přístroj:	Sada obsahuje PC II
Rozměry (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah měření:	2 - 70 mg/L
Smallest increment:	1
Stupeň krytí:	IP67 (vyjma prostoru pro baterie)

Styl kufříku:	D
Vlnová délka:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Kapesní kolorimetr Pocket II, analytický systém, sírany – 2 až 70 mg/l, se sadou reagensů (100 testů), návod a přenosný kufřík. Schváleno/ uznáno organizací USEPA pro odpadní vody. Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.