



KAPESNÍ Kolorimetr 528 nm

Kat. číslo produktu: 5870052

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Robustní a spolehlivý filtrový fotometr se specifickou vlnovou délkou, 528 nm. Uživatelsky programovatelný. V přepravním kufříku, společně s reagensiemi, kyvetami a návodem k použití.

Kapesní kolorimetry Pocket II pro uživatelské metody jsou určeny pro aplikace, které nejsou obsaženy v standardních analytických systémech. Jsou k dispozici v různých vlnových délkách vhodných pro mnoho uživatelských kalibrací. Kromě tovární kalibrace absorbance (0–2,5 A) přístroje umožňují dvě uživatelsky zadané, dvoubodové lineární kalibrace a poskytují možnost zobrazení hodnoty buď v rozmezí 0,00 až 2,55, nebo 0,0 až 99,0.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Čitelné odečty: i v obtížných podmínkách, díky osvětlení a velkým číslicím na displeji

Spolehlivé výsledky bez připojení k elektrické síti

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Certifikáty:	CE
Délka dráhy kyvety na vzorek:	1 cm 25 mm
Detektor:	Křemíkový detektor
Displej:	LCD, podsvícený
Hmotnost:	0.23 kg
Jaký je obsah balení:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Lamp Type:	Dioda LED
Parametr:	Wavelength specific, 528 nm
Přesnost vlnové délky:	Fixní vlnová délka ± 2 nm liší se u jednotlivých modelů
Rozměry (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Stupeň krytí:	IP67 (vyjma prostoru pro baterie)
Vlnová délka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Jaký je obsah balení

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.