



Digitální kontaktní senzor konduktivity se dvěma elektrodami, K=0,01, nerezová ocel

Kat. číslo produktu: D3410.99
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 1 týdne

Kontaktní senzor konduktivity pro čisté médium: skupina 3400 sc

Digitální senzor se dvěma elektrodami pro měření konduktivity ve formě průtočné sondy s integrovaným teplotním senzorem. Funguje s digitálním kontrolérem prostřednictvím digitální brány.

K dispozici jsou digitální prodlužovací kabely v různých délkách a s různými standardy konduktivity s různými hodnotami konduktivity.

Velký rozsah měření

Vysoká přesnost

Široký rozsah použití

Provedení z nerezové oceli

Univerzální způsoby instalace

Technické údaje

Délka:	119.5 mm
Jaký je obsah balení:	Includes: sensor and manual
Koncovka kabelu:	Hlava zástrčky z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny, krytí IP 65
Konstanta cely:	0.01 cm ⁻¹
Konstanta nádoby:	1.00 pokud je osazen v průtokové komoře 8318
Princip měření :	Kontaktní konduktivita se dvěma elektrodami
Procesní připojení:	0.75 " Závit NPT
Provozní teplotní rozsah:	125 °C maximum
Rozsah měření:	0,01 - 20 µS/cm
Rozsah tlaku:	Max. 10 bar
Teplotní senzor:	Pt1000
Záruka:	24 měsíců
Zvláštní poznámky:	Složení: senzor konduktivity se dvěma elektrodami (Z08310=A=0000) 5m analogový kabel (Z08319=A=1115)

brána AD (6120700)

1m digitální kabel (6122400)

Jaký je obsah balení

Includes: sensor and manual

Požadované příslušenství

- Zobrazovací modul SC1000 (Item LXV402.99.00001)