




Polymetron 8398.5 Inductive conductivity sensor, 1" thread

Kat. číslo produktu: 08398=A=5000

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Immersion probe for conductivity measurements also under harsh conditions. Polyetheretherketone (PEEK) body, 5m cable, runs with several types of controllers. In-built temperature element.

High chemical and mechanical resistance

Accuracy over a wide measuring range

For some types: perfect compact sanitary design for 2"/DN50 access port in compliance with 3A standards

Maintenance free: No electrode damage, no polarisation effect

Versatile mounting options: flow-through adapters and chambers, immersion shafts

Technické údaje

Délka kabelu:	5 m fixed cable
Hmotnost:	0.700 kg
Konstanta cely:	2.35
Materiál:	Gasket: EPDM; PEEK
Opakovatelnost:	$< \pm 2 \%$ nebo $\pm 0,004$ mS/cm, podle toho, která hodnota je vyšší
Princip měření :	Inductive conductivity measurement
Provozní teplotní rozsah:	140 °C maximum
Rozsah měření:	0,2 - 2000 mS/cm
Rozsah tlaku:	Max. 18 bar
Rozsah vlnových délek:	PEEK
Závit senzoru:	1" outer thread for immersion applications

Požadované příslušenství

- SC4500 kontrolér, Prognosys, 5x mA výstup, 2 digitální sondy, 100-240 VAC, bez napájecího kabelu (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 kontrolér, umožňuje Claros, 5x mA výstup, 2 digitální sondy, 100-240 VAC, bez napájecího kabelu (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 kontrolér, podpora systému Claros, 5x mA výstup, 2 digitální sondy, 100-240 VAC, zástrčka EU (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 kontrolér, Prognosys, 5x mA výstup, 1 digitální sonda, 100-240 VAC, bez napájecího kabelu (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 kontrolér, Prognosys, 5x mA výstup, 2 digitální sondy, 24 VDC, bez zástrčky (Item LXV525.99Z11551)