



SC sensor cable, 100 m

Kat. číslo produktu:

LZY339

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Technické údaje

Délka kabelu:	100 m
Izolační odpor:	$\geq 20 \text{ M}\Omega \times \text{km at } 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Materiál:	Cable: Cu: AWG 22 - 19 $\times$ 0.15 mm AWG 26 - 18 $\times$ 0.10 mm
Minimal bend radius:	7.5 $\times$ outer diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 $\times$ outer diameter, fixed installation
Normální napětí:	250 V Vpp
Odpor drátu:	max. 260 Ω /km AWG 26 at 20 $^{\circ}\text{C}$ (loop)
Odporová vlna:	ca. 90 Ω at 1 kHz, AWG 26 pairs
Odstínění:	Cu- netting, tinned
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185), RoHS-conformal
Provozní teplotní rozsah:	- 80 $^{\circ}\text{C}$ Fixed Installation
Průměr:	6.8 mm $\pm$ 0.3 mm
Shield attenuation:	$\geq 55 \text{ dB}$
Zkušební napětí:	1200 V Vrms
Značení drátu:	wire/wire AWG 22: brown (+12 V DC) black (circuit common) AWG 26: white (data -)

blue (data +)