



Zobrazovací modul SC1000

Kat. číslo produktu: LXV402.99.00001
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 1 týdne

A fully modular system consisting of a display module and one or more probe modules.

Všechny sondy v síti se ovládají prostřednictvím přenosného zobrazovacího modulu, který stačí umístit na modul sondy.

Velký barevný displej zobrazuje data nebo grafy času/koncentrace ze čtyř sond současně a jedním dotykem se přepíná na další displeje.

Díky intuitivně ovladatelné dotykové obrazovce a přehledné grafice se zobrazovací modul vyznačuje vynikajícími manipulačními vlastnostmi.

Výkon certifikovaný podle nařízení MCERT

Prognosys je prediktivní diagnostický systém, který vám umožňuje proaktivní přístup k údržbě, protože vás upozorní na blížící se problémy přístroje. S jistotou budete vědět, zda jsou změny ve vašich měřeních způsobeny změnami v přístroji nebo změnami ve vodě.

Technické údaje

Alarm:	Low alarm point, low alarm point deadband, high alarm point, high alarm point deadband, off delay, and on delay
Analogové výstupy:	Napájeno z modulu sondy LXV400.99.xxxxx
Certifikace:	European Certifications: CE per 73/23/EEC and 89/336/EEC TUV-GS to EN 61010-1 EN 61326 Amd's 1 & 2
Displej:	QVGA, 320 x 240 pixelů, 256 barev, dotyková obrazovka
Elektrické certifikace:	CE 2006/95/EC, EMV 2004/108/EC, TUV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, FCC ID Nr. QIPMC56, CETECOM ICT M352023P
Funkční režim analogového výstupu signálu:	napájený probe modulem LXV400.99.xxxxx
Hmotnost:	Přibližně 1,2 kg (v závislosti na konfiguraci)
Jaký je obsah balení:	Display module with communication (as appropriate), basic user module
Komunikace:	Modbus (RS485): Advanced communications/networking with PLC or SCADA system directly from analyser Profibus DP/V1 (certified)

	GSM/GPRS Quad-band cellular module (FCC and IC approved, EU and US only)
	Ethernet service port, RJ45, 10 MB/s
Materiál:	Polykarbonát
Montáž:	Povrch, panel a potrubí (horizontální a vertikální) s volitelnou sluneční clonou
Možnost GSM:	Bez GSM modulu
Podmínky skladování:	- 20 - 70 °C / 0 - 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Požadavky na napájení (Hz):	50/60 Hz
Požadavky na napájení (V):	12 V DC
Provozní teplotní rozsah:	- 20 - 55 °C; 0 - 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Relé :	Napájeno z modulu sondy LXV400.99.xxxxx
Rozměry (V x Š x H):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Stupeň krytí:	IP65
Vstupy:	Up to 12 analogue 0-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module. Additional inputs are available with additional probe modules.
Výstup:	Up to 12 analogue 0/4-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module.
	Additional analogue outputs with additional probe modules. Optional digital communications via Modbus (RS485) and Profibus DP/V1.
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Display module with communication (as appropriate), basic user module