



LT200 suchý termostat se 2 bloky, 15 x 13 mm, 6 x 13 mm / 4 x 20 mm

Kat. číslo produktu: LTV082.99.21002

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Termostat pro standardní a speciální rozklady

Předprogramováno pro všechny standardní rozklady, volně programovatelné pro specifické rozklady podle potřeb uživatele:

<TableBullet/> 2 nezávisle regulovatelné topné bloky s oddělenými ochrannými kryty, levý blok otvory 15 x 13 mm, pravý blok otvory 6 x 13 mm a 4 x 20 mm.

<TableBullet/> Podsvícený digitální displej pro zobrazení zbývajících času, teploty a pro pokyny uživateli.

<TableBullet/> 3 přednastavené programy a 6 pozic pro volné programování uživatelských metod.

<TableBullet/> Nastavení teploty mezi 37 °C a 150 °C v krocích po 1 °C, nastavení času mezi 1 a 480 minutami.

Výborná flexibilita

Vynikající reprodukovatelnost

Jednoduché použití

Technické údaje

Bezpečnostní kontroly:	CE, cTUVus
Displej:	5 x 7 bodů
Hmotnost:	2,8 kg
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština, švédština, dánština, polština
Max. provozní vlhkost:	90 %
Počet kyvet:	21 x 13mm průměr
Počet kyvet (2):	4 x 20mm průměr
Podmínky skladování:	-40 - 60 °C
Požadavky na napájení (V):	115/220 V AC
Programy ohřevu:	Předprogramováno na 40 °C, 100 °C, 148 °C a volně volitelné v rozsahu 37–150 °C, 1–480 minut
Provozní teplotní rozsah:	10 - 45 °C
Rozměry (V x Š x H):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Rychlost ohřevu:	Z 20 na 148 °C za 10 minut
Síťové napájení:	Třída ochrany I

Teplotní stabilita:	± 1 °C v souladu s metodami EN, ISO, EPA
Typ displeje:	LCD
Uživatelské programy:	6, volně volitelná teplota / čas
Uživatelské rozhraní:	3 programové klávesy
Velikost displeje:	2 x 16 znaků
Záruka:	24 měsíců