



Lico 620 Kolorimetr až na pět barevných stupnic

Kat. číslo produktu: LMV187.99.20001

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Kolorimetr pro měření barev v čirých, transparentních tekutinách s technologií referenčního paprsku. Měří až v pěti barevných stupnicích ISO/ASTM.

Barva dle Hazena/APHA/PtCo

Barva dle Gardnera

Jodové barevné číslo

Barva dle Saybolta

Technické údaje

Barevné stupnice:	5
Bezpečnostní kontroly:	CE
Délka optické dráhy:	10 - 50 mm
Displej:	480 - 800 pixelů
Fotometrická linearita:	<0,5 % až 2 ABS s neutrálním sklem při 546 nm
Fotometrická přesnost:	1 % při 0,5 - 2,0 Abs
Hmotnost:	4,2 kg
Jaký je obsah balení:	Přístroj, napájení, tištěný základní uživatelský manuál, adaptér na 10 mm kyvety, kryt proti prachu
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, němčina, italština
Kalibrace vlnové délky:	Automatická
Kompatibilita kyvet:	11mm kulatá kyveta na vzorek
Max. provozní vlhkost:	80 %
Max. vlhkost skladování:	80 %
Optický systém:	0° / 180° lineární
Paměť:	400 naměřených hodnot barvy
Podmínky skladování:	-40 °C - 60 °C
Požadavky na napájení (Hz):	50/60 Hz
Požadavky na napájení (V):	100 - 240 V AC
Přepočítání křivky /výsledek:	10mm hranatá kyveta na vzorek

Přesnost vlnové délky:	±1,5 nm (rozsah vlnové délky 340 - 900 nm)
Přístroj:	Lico 620
Provozní teplotní rozsah:	10 - 40 °C
Reprodukovatelnost:	Transmittance ±0,2 %
Reprodukovatelnost vlnové délky:	≤ 0,1 nm
Rozhraní:	2x USB typ A, 1x USB typ B, 1x Ethernet
Rozměry (V x Š x H):	151 mm x 350 mm x 255 mm
Rozsah vlnové délky :	380 - 720 nm používané pro kolorimetrické výpočty
Síťové napájení:	110 V - 240 V
Standardní pozorovatel:	2°
Standardní zdroj světla:	C 2°
Stray radiant power ratio:	< 0,1 %T při 340 nm s NaNO ₂
Typ displeje:	Barevná grafická
Uživatelské kalibrační standardy:	50mm hranatá kyveta na vzorek
Uživatelské rozhraní:	Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, čeština, dánština, řečtina, polština, slovinština, slovenština, ruština, turečtina, čínština, japonština, korejština
Velikost displeje:	17,8 cm (7 palců)
Výška paprsku:	10 mm
Záruka:	24 měsíců
Zdroj světla:	Halogenová žárovka s wolframovým vláknem

Jaký je obsah balení

Přístroj, napájení, tištěný základní uživatelský manuál, adaptér na 10 mm kyvety, kryt proti prachu