



Digital extension cable for SC sensors, 0.35 m

Kat. číslo produktu: LZX847

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Technické údaje

Délka kabelu:	0.35 m
Izolační odpor:	$\geq 20 \text{ M}\Omega \times \text{km}$ at 20 °C
Materiál:	Cable: Cu:
	AWG 22 - 19×0.15 mm
	AWG 26 - 18×0.10 mm
Minimal bend radius:	7.5 × outer diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 × outer diameter, fixed installation
Normální napětí:	250 V V _{pp}
Odpor drátu:	max. 260 Ω /km AWG 26 at 20 °C (loop)
Odporová vlna:	ca. 95 Ω at 1 kHz, AWG 22 pairs
Odstínění:	Cu netting, tinned
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185),
	RoHS-conformal
Provozní teplotní rozsah:	0 - 80 °C Fixed Installation
Průměr:	6.8 mm ± 0.3 mm
Shield attenuation:	$\geq 55 \text{ dB}$
Zkušební napětí:	750 V V _{rms}
	wire/shield
Značení drátu:	AWG 22:
	brown (+12 V DC)
	Black (circuit common)
	AWG 26:
	white (data -)

blue (data +)