



Polymetron 8398 Induktivní senzor konduktivity

Kat. číslo produktu: 08398=A=2020

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Induktivní senzor konduktivity poskytující přesná měření dokonce v nejnáročnějším prostředí.

Aplikace zahrnují: postupy "Vyčistit na místě" (CIP - Clean in Place) pro farmaceutický a potravinářský průmysl, regeneraci pryskyřic na úpravkách vod, postupy pro čištění kovů žíravinou a všeobecnou kontrolu toku odpadní vody.

Vysoká chemická a mechanická odolnost.

Přesnost v širokém měřicím rozsahu.

Bezúdržbové: již žádné poškození elektrod, ani polarizační efekt.

Kompaktní hygienické provedení vhodné pro 2"/DN50 přístupový port, v souladu s 3A standardy.

Univerzální možnosti instalace.

Technické údaje

Hmotnost:	0.7 kg
Koncovka kabelu:	Délka kabelu: 20 m
Konstanta cely:	2.35 cm ⁻¹
Materiál:	PEEK elektroda
Provozní teplotní rozsah:	Maximální teplota: 140 °C
Rozsah měření:	0 - 2000 mS/cm
Rozsah tlaku:	18 bar Maximální tlak
Záruka:	6 měsíců