



Sension+ MM150 Přenosný multimetr pro pH a konduktivitu

Kat. číslo produktu:

LPV4059.98.0002

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.

Multiparametrový systém, simultánní měření.

Sestava přenosného multimetru s multisenzorem 5059 pro pH a konduktivitu, kufřík do terénu a příslušenství.

Systém "vše v jednom" s přehledným menu urychluje a usnadňuje elektrochemické měření. Každý systém je navržen pro širokou škálu aplikací. Dodává se kompletní se vším, co je třeba k zahájení měření.

Jednoduché a rychlé měření

Kompletní přenosné měřicí stanice.

Kalibrační nádoby minimalizují spotřebu standardu.

Přesný a nákladově efektivní systém

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru :	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Certifikáty:	CE, WEEE
Displej:	Podsvícený LCD s piktogramy
Funkce SLP:	-
Hmotnost:	0.3 kg
Jazyk uživatelského rozhraní:	-
Jazyky manuálu:	více než 20 jazyků
Jazyky rozhraní:	Založené na ikonách, bez slovních pokynů
Kalibrace pH elektrody:	1 to 3 points calibration
Kalibrace sondy pro rozpuštěný kyslík:	-
Kapacita interní paměti pro výsledky:	-
Kompenzace tlaku:	-
Koncentrace:	Linear
Koncentrační křivky:	$\leq 0.5\%$ (± 1 číslice) rozsahu měření
Měření atmosférického tlaku:	-
Měření konduktivity do ustálené hodnoty:	Podle rozsahu měření
Měření konduktivity: teplotní korekce:	1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 30 mS/cm (rozsah elektrody)
Měření pH:	-2.00 - 19.99 pH
Měření rozpuštěného kyslíku:	-
Měření TDS (rozpuštěné látky):	0 mg/L - 500 g/L

Metoda měření:	Auto stabilisation, continuous
Napájení a USB konektor:	Ne
Odpor vody:	IP67
Parametr:	pH, mV, konduktivita, RL, salinita, rezistivita, teplota
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	< 80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Podsvícení:	Ano
Požadavky na baterie:	3 AA
Přesnost:	ORP: ±1 mV
Přesnost konduktivity:	Yes
Přesnost pH:	≤ 0,02 pH (± 1 číslice)
Přesnost teploty:	0,2 °C (± 1 číslice)
Přístroj:	MM150
Provozní rozhraní:	Klávesnice
Rozlišení:	ORP: 1 mV
Rozlišení mV:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Rozlišení pH:	0.01 pH
Rozlišení rozpuštěného kyslíku:	-
Rozlišení salinity:	Podle rozsahu měření
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozměry (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	± 1999 mV
Rozsah měření salinity:	-
Rozsah měření teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Sada?:	Ano
Simultánní měření:	pH, konduktivita, teplota
Software pro přenos dat do PC:	-
Stolní:	Ne
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
Teplotní kompenzace:	S teplotní sondou Pt 1000 nebo pomocí klávesnice
Typ displeje:	133 x 64 pixelů, simultánní odečty
Včetně sond?:	Yes
Vstupy:	MP-8
Výška:	-
Výstup:	-
Záruka:	36 měsíců
Zobrazení kalibrační křivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál