



Digitální prodlužovací kabel pro sondy SC, 5 m

Kat. číslo produktu:

LZX848

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Technické údaje

Délka kabelu:	5 m
Izolační odpor:	$\geq 20 \text{ M}\Omega \times \text{km}$ při 20 °C
Materiál:	Kabel: CU: AWG 22 - $19 \times 0,15 \text{ mm}$ AWG 26 - $18 \times 0,10 \text{ mm}$
Minimal bend radius:	7,5× vnější průměr, flexibilní instalace
Minimal bend radius 2:	5× vnější průměr, pevná instalace
Normální napětí:	250 V Vpp
Odpor drátu:	max. 106 Ω/km AWG 22 při 20 °C (smyčka)
Odporová vlna:	cca 95 Ω při 1 kHz, AWG 22 párů
Odstínění:	Síťování Cu, pocínované
Outside coat:	PUR (elastoplan 1185) Vyhovuje RoHS
Provozní teplotní rozsah:	Pevná instalace -80 °C
Průměr:	6,8 mm $\pm 0,3 \text{ mm}$
Shield attenuation:	$\geq 55 \text{ dB}$
Zkušební napětí:	1200 V Vrms
Značení drátu:	vodič/vodič AWG 22: hnědá (+12 V DC) černá (společný obvod) AWG 26: bílá (data -)

modrá (data +)