



Digitální prodlužovací kabel pro sondy SC, 10 m

Kat. číslo produktu: **LZX849**
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Technické údaje

Délka kabelu:	10 m
Izolační odpor:	$\geq 20 \text{ M}\Omega \times \text{km}$ při 20 °C
Materiál:	Kabel: CU: AWG 22 - 19 $\times$ 0,15 mm AWG 26 - 18 $\times$ 0,10 mm
Minimal bend radius:	7,5 $\times$ vnější průměr, flexibilní instalace
Minimal bend radius 2:	5 $\times$ vnější průměr, pevná instalace
Normální napětí:	250 V Vpp
Odpor drátu:	max. 106 Ω /km AWG 22 při 20 °C (smyčka)
Odporová vlna:	cca 90 Ω při 1 kHz, AWG 26 párů
Odstínění:	Sít'ování Cu, pocínované
Outside coat:	PUR (elastoplan 1185) Vyhovuje RoHS
Provozní teplotní rozsah:	Pevná instalace -80 °C
Průměr:	6,8 mm $\pm$ 0,3 mm
Shield attenuation:	$\geq 55 \text{ dB}$
Zkušební napětí:	1200 V Vrms
Značení drátu:	vodič/vodič AWG 22: hnědá (12 V DC) černá (společný obvod) AWG 26: bílá (data -)

modrá (data +)