



DR/890 Kolorimetr pro více než 90 metod

Kat. číslo produktu: 4847000

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.

Navrhované náhrady:

- 9385200

Přenosný a robustní kolorimetr řízený mikroprocesorem s moderní technologií LED pro úsporu energie. Předprogramovaný na 90 metod.

Easy operation

Designed for use in the field

Rugged construction

Reliable results without a mains connection

Configured for immediate use

Technické údaje

Displej:	LCD, zobrazuje výsledky, parametr, jméno a jednotky
Fotometrická linearita:	$\pm 0,002$ Abs (0 - 1 Abs)
Fotometrická přesnost:	$\pm 0,005$ Abs @ 1,0 Abs
Jaký je obsah balení:	Každý kolorimetr řady DR/800 se dodává se 2 kulatými 1palcovými skleněnými kyvetami na vzorky s označením na 10, 20 a 25 ml, 1 x 16 mm adaptérem CHSK/Test 'N Tube [™] , 4 alkalickými bateriemi velikosti AA, a ilustrovaným návodem k použití přístroje a metodikami na CD. Evropská značka shody CE.
Jazyky manuálu:	English, German, Italian
Kompatibilita kyvet:	1 in a 16 mm kulaté kyvety (16 mm s adaptérem)
Obsahuje:	Kolorimetr DR/800, 2 kulaté 1palcové skleněné kyvety na vzorky s označením na 10, 20 a 25 ml, 1 x 16 mm adaptér CHSK/Test 'N Tube [™] , 4 alkalické baterie velikosti AA, návod k použití přístroje a metodikami na CD. Evropská značka shody CE.
Optický systém:	0 / 180 transmittance
Přesnost vlnové délky:	± 1 nm dané vlnové délky, liší se podle modelu
Provozní teplotní rozsah:	0 - 50 °C
Rozsah fotometrického měření:	0 - 2 Abs
Rozsah vlnové délky :	420, 520, 560, 610 nm
Typ displeje:	b/w
Uživatelské programy:	10 programů zadaných uživatelem, 12 bodů/údajů pro každý

Uživatelské rozhraní:	16 key
Velikost displeje:	38 mm x 64 mm
Výběr vlnové délky:	Automaticky na základě výběru metody
Výška paprsku:	5 mm
Záruka:	1 rok
Zdroj světla:	4 LEDs (Light Emitting Diode)

Jaký je obsah balení

Každý kolorimetr řady DR/800 se dodává se 2 kulatými 1palcovými skleněnými kyvetami na vzorky s označením na 10, 20 a 25 ml, 1 x 16 mm adaptérem CHSK/Test 'N Tube™, 4 alkalickými bateriemi velikosti AA, a ilustrovaným návodem k použití přístroje a metodikami na CD. Evropská značka shody CE.