



Tester Pocket Pro+ Multi 2 pro pH/konduktivitu/TDS/obsah soli, s vyměnitelným senzorem

Kat. číslo produktu: 9532800
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Eliminujte odhady při měření.

Modely Hach Pocket Pro a Pro+ byly navrženy pro získávání přesných výsledků. Obsahují integrovanou diagnostiku výkonu, takže nemusíte nikdy hádat, kdy máte senzor vyčistit nebo zkalibrovat. Získáte rovněž vyměnitelné baterie pro pohodlné napájení v terénu a velkou, čitelnou LCD obrazovku.

Důvěra ve výsledky

Díky vestavěné diagnostice eliminujete odhady, kdy kalibrovat nebo vyčistit senzor

Úspora času a nákladů

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

Snadné použití

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná a u modely s vyměnitelným senzorem jsou vybaveny podsvícením, které umožňuje měření v téměř libovolném prostředí

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk k a stručný návod.
Jazyky manuálu:	angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština
Objem vzorku:	9 mL
Parametr:	pH, konduktivita, RL, salinita, teplota
Podsvícení:	Ano
Požadavky na baterie:	4, AAA
Přesnost:	Konduktivita: ± 1 %
Provozní teplotní rozsah:	0 - 50 °C
Rozlišení:	Konduktivita: 0,1 μ S/cm od 0,0 do 199,9 μ S/cm; 1 μ S/cm od 200 do 1 999 μ S/cm; 0,01 mS/cm od 2,00 do 19,99 mS/cm
Rozsah:	Konduktivita: automatický rozsah (0,0 - 199,9 μ S/cm; 200 - 1 999 μ S/cm; 2,00 - 19,99 mS/cm)
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
TDS factor:	Nastavitelné; výchozí hodnota 0,71
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk k a stručný návod.