



Sension+ MM150 DL Pokročilá terénní sestava pro pH, ORP a konduktivitu, s dataloggerem

Kat. číslo produktu:

LPV4048DL.98.02

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.

Urychluje a zjednodušuje měření a správu dat.

Terénní sestava multiparametrová. Obsahuje přenosný multimetr, USB zařízení pro přenos dat, PC software, multisondu 5048 pro pH, ORP a konduktivitu pro všeobecné aplikace ve vzorcích vody, kufřík do terénu, standardy.

Systém "vše v jednom" s přehledným menu urychluje a usnadňuje elektrochemické měření. Každý systém je navržen pro širokou škálu aplikací. Dodává se kompletní se vším, co je třeba k zahájení měření.

Intervalové měření, bezdrátový přenos dat

Multiparametrový systém, simultánní měření

Kompletní přenosné měřicí stanice.

Kalibrační nádoby minimalizují spotřebu standardu.

Stupeň krytí IP67

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru :	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Certifikáty:	CE; směrnice RTTE viz DŮLEŽITÁ POZNÁMKA s vyjádřením
Displej:	Podsvícený LCD s piktogramy
Funkce SLP:	-
Hmotnost:	2.5 kg
Jazyk uživatelského rozhraní:	-
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština, čeština, dánština, polština, švédština, finština, bulharština maďarština, rumunština, litevština, ruština, turečtina, slovenština, slovinština, chorvatština, řečtina, estonština
Jazyky rozhraní:	Založené na ikonách, bez slovních pokynů
Kalibrace pH elektrody:	1 to 3 points calibration
Kalibrace sondy pro rozpuštěný kyslík:	-
Kapacita interní paměti pro výsledky:	500 výsledků
Kompenzace tlaku:	-
Koncentrace:	Linear
Koncentrační křivky:	0.5 % ($\pm$ 1 číslice) rozsahu měření

Měření atmosférického tlaku:	-
Měření konduktivity do ustálené hodnoty:	Podle rozsahu měření
Měření konduktivity: teplotní korekce:	1 µS/cm - 30 mS/cm (rozsah elektrody)
Měření pH:	-2 0 Λ 19.99 pH
Měření rozpuštěného kyslíku:	-
Měření TDS (rozpuštěné látky):	0 mg/L - 500 g/L
Metoda měření:	Interval, Auto stabilisation, continuous
Napájení a USB konektor:	Ne
Odpor vody:	IP67
Parametr:	pH, mV, ORP/Redox, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Podsvícení:	Ano
Požadavky na baterie:	3 AA
Přesnost:	TDS: ≤ 0.5 % (± 1 digit)
Přesnost konduktivity:	Yes
Přesnost pH:	≤ 0,02 pH (± 1 číslice)
Přesnost teploty:	0,2 °C (± 1 číslice)
Přístroj:	MM150 DL
Provozní rozhraní:	Klávesnice
Rozlišení:	ORP: 1 mV
Rozlišení mV:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Rozlišení pH:	0.01 pH
Rozlišení rozpuštěného kyslíku:	-
Rozlišení salinity:	-
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozměry (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	± 1999 mV
Rozsah měření salinity:	-
Rozsah měření teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Sada?:	Ano
Simultánní měření:	pH, ORP, konduktivita, teplota
Software pro přenos dat do PC:	Ano
Stolní:	Ne
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
Teplotní kompenzace:	Elektroda sensION+ s integrovaným čidlem Pt 1000 nebo manuálním zadáním
Typ displeje:	146 x 64 pixelů, simultánní odečty
Včetně sond?:	Multi Sensor for pH, ORP, Conductivity and TDS with Data Logger
Vstupy:	MP-8
Výška:	-
Výstup:	Wireless to USB
Záruka:	36 měsíců
Zobrazení kalibrační křivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál