



Digital extension cable for SC sensors, 30 m

Kat. číslo produktu: LZX852
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Technické údaje

Délka kabelu:	30 m
Izolační odpor:	$\geq 20 \text{ M}\Omega \times \text{km}$ at 20 °C
Materiál:	Cable: Cu: AWG 22 - 19×0.15 mm AWG 26 - 18×0.10 mm
Minimal bend radius:	7.5 × outer diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 × outer diameter, fixed installation
Normální napětí:	250 V Vpp
Odpor drátu:	max. 106 Ω /km AWG 22 at 20 °C (loop)
Odporová vlna:	ca. 95 Ω at 1 kHz, AWG 22 pairs
Odstínění:	Cu- netting, tinned
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185), RoHS-conformal
Provozní teplotní rozsah:	- 80 °C Fixed Installation
Průměr:	6.8 mm $\pm$ 0.3 mm
Shield attenuation:	$\geq 55 \text{ dB}$
Zkušební napětí:	1200 V Vrms
Značení drátu:	wire/wire AWG 22: brown (+12 V DC) Black (circuit common) AWG 26: white (data -)

blue (data +)