



Sací modul Sipper DR5000

Kat. číslo produktu: LZV485

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Sací modul Sipper pro sériové analýzy s 1cm průtokovou kyvetou (křemenné sklo), sada hadiček Silikor

Technické údaje

Hmotnost:	1,6 kg
Max. provozní vlhkost:	95 %
Max. vlhkost skladování:	85 %
Obsahuje:	Sací modul Sipper, sada hadiček LZV780
	1cm hranatá průtoková kyveta 160 µl
Podmínky skladování:	-17 °C až 60 °C
Průtoková rychlost:	1 mL/s (přibližně)
Rozsah vlnové délky :	190 - 1 100 nm
Výška:	290 mm