



pH electrode with TOP68 connector

Kat. číslo produktu:	LZX540
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

High-pH-glass and single reference system, electrode for waster with high pH levels

Technické údaje

Délka:	140 mm
Hloubka ponoru:	120 mm
Koncovka kabelu:	TOP68 connector
Materiál:	Sensor: Glass
Membrána:	Ring diaphragm, porous PTFE
Průměr:	12 mm
Referenční elektroda:	Gel KCl/AgCl
Rozsah měření:	0 - 80 °C
Rozsah tlaku:	3,5 bar
Teplotní senzor:	Pt100 integrated
Záruka:	6 měsíců
Závit senzoru:	Pg 13,5