



Modul Sipper SIP10 pro DR3900

Kat. číslo produktu: LQV157.99.00001

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Modul Sipper pro průtočná měření. Základní přístroj bez příslušenství.

Technické údaje

Hmotnost:	0,5 kg
Podmínky skladování:	-10 °C až 60 °C
Požadavky na napájení (V):	5 V
Provozní teplotní rozsah:	10 - 40 °C při 95% relativní vlhkosti (nekondenzující)
Průtoková rychlost:	1 mL/s
Rinsing volume:	Minimálně 25 mL
Rozhraní:	USB typ A
Rozměry (V x Š x H):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Rozsah vlnové délky :	340 nm - 900 nm
Záruka:	24 měsíců
Zdroj napájení:	USB kabel