



Filtr pro nerozpuštěné látky, skleněné vlákno, velikost pórů 1,5 µm, průměr 30 mm, 100 ks/balení

Kat. číslo produktu: 2198730

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Filtry pro nerozpuštěné látky se doporučují k použití ve standardních metodách 2540 C a 2540 D. Optimalizované vlastnosti povrchu tohoto filtru z bezpojivových borokřemičitých skleněných vláken vylučují možnost propíchnutí a uvolňování vláken, čímž zajišťují konzistentní a přesné výsledky. Díky rychlému průtoku, jemné poréznosti a retenci částic o velikosti 1,5 µm je filtr pro nerozpuštěné látky preferovanou volbou environmentálních chemiků pro analýzu nerozpuštěných látek ve vodě a odpadní vodě.

Technické údaje

Materiál:	Skleněné mikrovlákn
Obsah balení:	100 /1 balení
Průměr:	30 mm
Velikost pórů:	1,5 µm