



Exsikátor, podtlakový, průměr 171 mm (6,7")

Kat. číslo produktu:	2238300
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Kulatá polykarbonátová horní část tvoří lehkou nádobu s nepřekonatelnou průhledností. Spodní část z polypropylenu tvoří nosnou komoru při plném podtlaku. Kohout pro podtlakové aplikace (podtlaková hadička s vnějším průměrem 1/4-3/8", prodává se samostatně). Udrží sloupec 28 Hg (711 mm) po dobu 24 hodin. Díky silikonovému těsnicímu kroužku není nutné provádět mazání. Pouze pro použití při pokojové teplotě, s neorganickými rozpouštědly a bez sterilizace v autoklávu.

Technické údaje

Obsah balení: 1 každá