



Konektor Claros externí USB box Wi-Fi, 1 rok

Kat. číslo produktu: LXZ524.99.A0012
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 1 týdne

Obsahuje zařízení a servisní služby potřebné k připojení kontroléru SC200 nebo SC1000 k MSM až pro dvě sondy podporující systém Claros.

LXZ524.99.A0012 je sada KTO, která obsahuje další položky: na fakturu budou přidány položky CLAROS-YRLY, MSM-SENSOR-YRLY (2 ks) a S-XCOMM-SC4200c. Celkový poplatek zůstane nezměněn.

Přístup k datům odkudkoli

Získejte snadný přístup k důležitým informacím, které vám pomohou při správně procesu a proaktivní údržbě.

Kdykoli Kdekoli.

Vždy na první pohled: měření a stav senzorů

Díky snadno srozumitelným barevně rozlišeným diodám LED a vzdálené diagnostice, která vám poskytne užitečné informace včetně chyb a varování, si můžete být jisti stavem senzoru a výsledky měření.

Rychlé a intuitivní ovládání

Intuitivní možnosti nabídky umožňují rychlou kalibraci přístrojů a pomáhají snadno nastavit systémy a optimalizovat procesy. Pomocí libovolného zařízení s přístupem k internetu lze tyto akce provádět odkudkoli.

Technické údaje

Cellular:	w/ External USB Box Wi-Fi
Certifikáty:	Schváleno CE (se všemi typy senzorů). Registrováno u ETL pro použití v obecných lokacích podle bezpečnostních norem UL a CSA (se všemi typy senzorů). Některé modely napájené ze sítě jsou registrovány u Underwriters Laboratories pro použití v obecných lokacích podle bezpečnostních norem UL a CSA (se všemi typy senzorů).
Délka předplatného:	1 year
Displej:	Žádné
Funkční režim analogového výstupu signálu:	Lineární, PID
Hmotnost:	1,7 kg (pouze kontrolér, bez modulů)
Jaký je obsah balení:	LXV524.99.040A0 SC4200c Konektor Claros se sítí LAN + externí USB box (pro modemy WiFi a Verizon), bez zástrčky LXZ524.99.00046 Konektor pro vzdálený servis pro SC200 LZY472-01 Adaptér USB Ethernet

	LZY997 Adaptér USB pro Wi-Fi
	LXZ524.99.00016 USB Box
	CLAROS-YRLY Základní poplatek Claros (1 rok)
	MSM-SENSOR-YRLY Předplatné pro sondu MSM (1 rok)
	MSM-SENSOR-YRLY Předplatné pro sondu MSM (1 rok)
	S-XCOMM-SC4200c Servisní poplatek za uvedení do provozu
Jazyky manuálu:	Dánština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština
Kategorie instalace:	Kategorie II
Kompatabilní přístroje:	Amonné ionty: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Dusičnany: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax clear/eco/plus sc
	Fosforečnany: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Organické látky: Uvas sc
	pH/ORP: PHD sc, 1200-s sc, 8362sc
	Vodivost: 3700sc, 3798-s sc, 3400sc
	Ozón: 9185sc
	Rozpuštěný kyslík: LDO 2 sc
	Chlor: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Oxid chloričitý: 9187sc
	Nerozpuštěné látky: Solitax sc, TSS sc
	Hladina kalu: Sonatax sc
	Zákal: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Kompatibilní síťové technologie:	GSM 3G/4G (např. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone atd.)
	CDMA (např. Verizon)
Materiál:	Polykarbonát, hliník (práškový lak), nerezová ocel
Měření:	Digitální konektory SC pro dvě zařízení
Montáž:	Montáž na stěnu, na sloup nebo do panelu
Možnosti komunikace:	Profibus DPV1 card
Nadmořská výška:	Maximálně 2000 m
Podmínky skladování:	-20 až 70 °C, relativní vlhkost 0–95 %, nekondenzující
Popis:	Mikroprocesorově řízený a nabídkou řízený kontrolér, který ovládá senzor.
Port USB:	Používá se ke stahování dat a nahrávání softwaru. Kontrolér zaznamenává přibližně 20 000 datových bodů na každou připojenou sondu.
Požadavky na napájení (Hz):	50/60 Hz
Požadavky na napájení (V):	100 - 240 V AC
Připojení k síti:	Verze LAN: Dva konektory Ethernet (10/100 Mb/s), funkce přepínače, zásuvka konektoru M12, kódování D.
	Mobilní verze: Držák karty SIM (3G/4G).

	Typ připojení závisí na konfiguraci kontroléru.
Provozní teplotní rozsah:	Verze LAN: -20 až 60 °C
	Mobilní verze: -20 až 55 °C
Relé :	Vysoké napětí:
	Dvě relé (SPDT)
	Maximální spínací napětí: 250 V AC
	Maximální spínací proud: 5 A (pouze odporové zatížení)
	Maximální spínací výkon: 1 250 VA, 125 W (pouze odporové zatížení)
	Průměr vodiče: 0,75 až 2,5 mm ² (18 až 12 AWG)
	Nízké napětí:
	Čtyři relé na každém nízkonapěťovém reléovém modulu
Relé: Provozní režim:	Primární nebo sekundární měření, vypočítaná hodnota (pouze dvoukanálově) nebo časovač
Rozměry:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 palců)
Rozsah měření konduktivity:	½" vedení NPT
Stupeň krytí:	Kovový kryt NEMA 4X/IP66 s protikorozní úpravou
Stupeň znečištění:	2
Třída ochrany:	I, připojení k ochrannému uzemnění
Výstup:	Pět analogových výstupů 4 - 20 mA na každém analogovém výstupním modulu
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

LXV524.99.040A0 SC4200c Konektor Claros se sítí LAN + externí USB box (pro modemy WiFi a Verizon), bez zástrčkyLXZ524.99.00046 Konektor pro vzdálený servis pro SC200LZY472-01 Adaptér USB EthernetLZY997 Adaptér USB pro Wi-FiLXZ524.99.00016 USB BoxCLAROS-YRLY Základní poplatek Claros (1 rok)MSM-SENSOR-YRLY Předplatné pro sondu MSM (1 rok)MSM-SENSOR-YRLY Předplatné pro sondu MSM (1 rok)S-XCOMM-SC4200c Servisní poplatek za uvedení do provozu